

**TNMG 160408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 PR015S Druh: PR015S
Lamač třísek: MU
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Druh	PR015S
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	S

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Lamač třísek	MU
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení