

**VNMG 160408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 PR015S Typ: PR015S
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,8 mm

Typ	PR015S
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení