

**VNMG 160404, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	25 - 70 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Typ	PR015S
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	S
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení