

**VNMG 160408, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Třída artiklu	25E

**Popis**

VNMG 160408 PR005S Druh: PR005S  
Lamač třísek: MU  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 30 - 90 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	S
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Lamač třísek	MU
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 90 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Druh	PR005S

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení