

**WNMG 080404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	S
Posuv $f$	0,03 - 0,13 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 90 m/min
Typ	PR005S
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení