

**VNMG 160404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	PR005S
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MU
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení