


**WN.G 080404, Typ: PR005S**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Typ	PR005S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Lamač třísek	MU
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404

Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení