


**WN.G 080404, Typ: PR015S**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MU
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Typ	PR015S
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404

Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení