

**CCGT 030102, Typ: PR1535****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Třída artiklu	25E

Popis

CCGT 030102 PR1535 Typ: PR1535

Lamač třísek: MFP-PF

Hloubka řezu a_p : 0,03 - 0,2 mmPosuv f : 0,02 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 160 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 40 - 60 m/min**Technický popis**

Typ	PR1535
Vedlejší použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	40 - 60 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 160 m/min

Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,02 - 0,1 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MFP-PF
Povlak	Megacoat Nano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení