

**TNMG 160404, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Typ	PR015S
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	MQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	25 - 70 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení