

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 50/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	A50U PDUNR/L15
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Šroubek klínku	259018 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	63 mm
Celková délka L	350 mm
Podložka	259031 28
Upínací výška L_2	48 mm
Středové přesazení L_3	35 mm
Lomená páka	259015 8
Ø stopky D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500