

Garant**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 12/1mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215800 12/1 |
| GTIN | 4045197702647 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

- Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Technický popis

| | |
|---|----------------------|
| Ø břitu D_c | 12 mm |
| Délka vyložení L_1 | 28 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. |
| Ø stopky D_s h6 | 16 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 80 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{max} | 6,85 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{max} | 22 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{min} | 21 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 2,09 stupeň |
| $\varnothing D_3$ | 9 mm |
| Provedení stopky | stopka Weldon |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Ramping |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | MTC |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná | 219814 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |