

**Garant****Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace, SK 50 A = 400, Ø trnu d1: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301145 27
GTIN	4045197702791
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

**Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

**Výhoda:**

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

**Rozsah dodávky:**

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

**Upozornění:**

Další velikosti na poptávku.

Délka vyložení rozměr A: 400 mm

Vnější Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 58 mm

Délka frézovacího trnu L<sub>4</sub>: 21 mm

**Technický popis**

Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	21 mm

Délka vyložení rozměr A	400 mm
Vnější Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
L <sub>2</sub>	355 mm
Hmotnost	10,6 kg
Upínací Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50