

**Garant****DCGT 04T002, Typ: HB7025-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Typ	HB7025-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SF
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 04T002

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení