

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSC 63 velmi krátký, Ø trnu d1: 16mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308546 16
GTIN	4045197703675
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 40 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 16

Vhodný speciální klíč č. 309840: 16

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Délka vyložení rozměr A	40 mm

Ø trnu d_1	16 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Vnější Ø D	38 mm
Upínací Ø D_1	16 mm
Upnutí	PSC 63 velmi krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
---------------------------------	-----------