

NT TOOL

Silové upínací pouzdro, HSK-A 63, Ø D1: 20mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305535 20
GTIN	2050001772046
Třída artiklu	33K

Popis**Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Ochrana pomocí antikorozičního povlaku.**
- **Prachotěsné a vodotěsné.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.**
- **Vnitřní přívod chladicího média.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm.**

Výhoda:

Dlouhá životnost nástrojů. Vlastnosti, tlumící vibrace. Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm

Upínací Ø D ₁	20 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Upínací síla do	1000 Nm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309575 12
Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším Ø 52/55 mm	628400 52/55
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309575 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309575 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309575 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309575 14
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309575 10