

Garant

**TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX slepý otvor, TiAlN,
Jmenovitý Ø D: 19mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239735 19
GTIN	4045197707611
Třída artiklu	23A

Popis**Provedení:**

Systém výstružníků s výměnnou hlavou **vybroušený pro lícování IT7**. Geometrie řezu přizpůsobená použití.

Systémová obvodová házivost $\leq 5\mu\text{m}$ (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu. S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:**Pro slepé otvory.**

K HPC/HSC vystružování.

Upozornění:

Celková užitná délka = L_1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710 až 239720).

Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Velikost upínání: 12 mm

Délka břitu l_1 : 14 mm

Délka hlavy l : 26 mm

Počet břitů Z : 8

Posuv f v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,35 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm/ot,
Počet břitů Z	8

Jmenovitý Ø D	19 mm
Velikost upínání	12 mm
Délka hlavy l	26 mm
Délka břitu l ₁	14 mm
Rozměr klíče	10 mm
Řada	TopCut
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance vrtání	H7
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ano
Semi-standardní	ano
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vystružování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		