



Dílenský vozík Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	918277 179NXL-6
GTIN	4000896215171
Třída artiklu	93H

Popis

Provedení:

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.
2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

Celková nosnost 1 000 kg. Pracovní deska a posuvné madlo z nerezové oceli.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 3×81 / 3×166

Lakování:

Modrá

Technický popis

Hloubka	518 mm
Typ	179NXL-6
Výška	1020 mm
Užitná hloubka zásuvek	398 mm

Řada	Asistent
Hmotnost	125 kg
Šířka	959 mm
Užitná šířka zásuvek	696 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Druh produktu	Dílenský vozík