

Garant**Strojní závitník typ C DIN 371/376, TiN, M: M36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131250 M36
GTIN	4045197704894
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S povlakem TiN pro:**

- Zlepšené charakteristiky opotřebení.
- Nižší sklon k navařování materiálu.
- Možnost vyšších velikostí řezných rychlostí.

Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podíl maziva).

S utvařčem třísky.

(Typ C) 2 – 3chodý náběh – **bez utvařče třísky**. Lze použít také pro slepé otvory. **ISO 2 6H HSS**

Technický popis

Stoupání závitu	4 mm
Závit Ø	36 mm
Ø otvoru pod závit	32 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	28 mm
Celková délka L	200 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	108 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M36
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	16 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	19 m/min	P
Olej	vhodný		
mokré max.	vhodný		