

**Garant**

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:  
25/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	25 mm
Upínací závit M	M12
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	42 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	1,51 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	15,13 mm
Ø $D_2$	21 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	48 mm

Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,3 mm
Řada	Power Q
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	36 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219799 1