

Garant**Strojní závitník ISO 228+0,05 mm, vaporizovaný, G: G3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137360 G3/4
GTIN	4045197705686
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.

Třída tolerance ISO 228 + 0,05 mm. HSS

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršt'ují.

Doporučení:

Ø předvrtání by měl být odlišně od údajů v DIN (viz tabulka) **větší o 0,05 mm.**

Technický popis

Stoupání závitu	1,814 mm
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	14
Počet břitů Z	4
Závit Ø	26,44 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	16 mm

Hloubka závitu	79,32 mm
Rozměr závitu	G3/4
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		