

**Garant****Frézovací destička s plným rádiusem, HB7720, Rádus R: 1,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217298 1,5    |
| GTIN           | 4045197707093 |
| Třída artiklu  | 21C           |

**Technický popis**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Maximální hloubka řezu $S_{max}$ | 6,2 mm                             |
| Rádus R                          | 1,5 mm                             |
| Typ                              | HB7720                             |
| Vnější $\varnothing$ D           | 26 mm                              |
| Typ                              | P26                                |
| Počet břitů Z                    | 6                                  |
| Druh produktu                    | Řezná vložka pro kruhové frézování |

**Údaje o uživateli**

|                | Použití | $V_c$     | Kód ISO |
|----------------|---------|-----------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný  | 500 m/min | N       |

|                               |        |           |   |
|-------------------------------|--------|-----------|---|
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný | 400 m/min | N |
| Al > 10% Si                   | vhodný | 250 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 250 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC                 | vhodný | 60 m/min  | H |
| Ocel < 60 HRC                 | vhodný | 45 m/min  | H |
| Ocel < 65 HRC                 | vhodný | 35 m/min  | H |
| Ocel < 67 HRC                 | vhodný | 30 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný | 80 m/min  | S |
| GG(G)                         | vhodný | 180 m/min | K |
| Uni                           | vhodný |           |   |
| mokrý max.                    | vhodný |           |   |
| suchý                         | vhodný |           |   |