

**Garant****Tepelný upínač, PSC 40 krátký, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308566 12
GTIN	4045197703538
Třída artiklu	31C

**Popis****Provedení:**

- S otvorem Balluffchip.
- Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Strategie obrábění: HSC

Upínací Ø D<sub>1</sub>: 12 mm

Délka vyložení rozměr A: 75 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Délka vyložení rozměr A	75 mm
Vnější Ø D	32 mm

Upnutí	PSC 40 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

## Příslušenství

Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Skříň	354290
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354235 9,1-12