


Garant**SDHT 0903 AFFN, HU7815, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214478 ALU
GTIN	4045197707475
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionsintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.} = 3 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,19 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,19 mm
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDHT 0903 AFFN
Type	HU7815
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1000 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	500 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		