



Modulopbygget skruestik lang, Kæbebredde A: 150/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Artikelklasse	35G

Beskrivelse

Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Basisenhedshøjde G	50 mm
Samlet længde L	680 mm
Pasnot tværgående n	16 mm
Vægt	35 kg
Spændeområde b	460 mm
Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 150
Kæbehøjde C	50 mm

Pasnot langsgående l	16 mm
Kæbebredde A	150 mm
Maks. spændekraft ved 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Modulelement fast (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362150 150
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362135 150
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362147 150
Spændejerns-par Til bakkebredde 150 mm	362120 150
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362146 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Bevægelig kæbe (styk) Til bakkebredde 150 mm	362143 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Modulelement bevægeligt (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362145 150
Spændeelement komplet (styk) Til bakkebredde 150 mm	362144 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362148 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Vinkelbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362130 150
Middelkæbe (styk) Til bakkebredde 150 mm	362142 150
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362125 150