

Garant
CNMG 120416, Type: HB7020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7020 Type: HB7020
 Spånryder: SG
 Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mm
 Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	SG

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning