

Garant**CNMM 160612, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160612 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Spånbryder	SR
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning