

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150170 40
GTIN	4045197710741
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsæinker med væsentligt større ydelsesevne.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsæinker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	40 mm
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	10 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	75 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C

Skafth	Cylinderskafth med h9
Indvendig k3ling	nej
Farvering	gr3n
Produkttype	Trin- og konusfors3nker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
St3l < 500 N/mm ²	egnet	34 m/min	P
St3l < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
St3l < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
v3d, maksimal	egnet		
t3r	betinget egnet		