


**Garant****WNMG 080408, Type: HB7020**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Spånbrøder	SG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning