

**Garant****Kopifræser kort, Cylinderskaft, Ø D: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212601 8
GTIN	4045197712615
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm. Uden indvendig køling.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ . Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	32 mm
Vendeplatteskrue	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Skær- $\varnothing D_c$	8 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	92 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	nej

Skafudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
Spændeskruer	219870