

Garant**Kopifræser, med gevind, Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 10
GTIN	4045197712783
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær- $\varnothing D_c$	10 mm
Vendeplatteskrue	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	23 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Holdegevind M	M5
Længde 1	23 mm
Antal skær Z	2

Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	219871
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP