

Garant**Kopifræser, med gevind, Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 16
GTIN	4045197712905
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplattuunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr.

211750 str. 3,0 med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Længde 1	28 mm
Holdegevind M	M8
$\varnothing D_2$	13,5 mm
Vendeplatteskrue	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Skær- $\varnothing D_c$	16 mm

Antal skær Z	2
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Spændeskruer	219873