

Garant**Kopifræser, med gevind, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 20
GTIN	4045197712912
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr.

211750 str. 5,0 med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Vendeplatteskrue	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Holdegevind M	M10
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	28 mm
Længde 1	28 mm
$\varnothing D_2$	18,5 mm

Antal skær Z	2
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Spændeskruer	219874