



High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222065 52/5
GTIN	4960664719617
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
maks. skæredybde $a_{p maks}$ ved LD-geometri	3,5 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT..
Skær-Ø D_c	52 mm
Vendeplatteskrue	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	1,5 mm
Ø D_3	35 mm

Vendeplattestørrelse	10
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	87 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	34,4 mm
Ramplingvinkel α_{\max}	0,6 grader
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229718
--------------	--------