

Garant**Kopifræser kort, Cylinderskaft, Ø D: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212601 12
GTIN	4045197712639
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

$\varnothing d_1$	10 mm
Skær- $\varnothing D_c$	12 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Vendeplatteskrue	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Udhængslængde L_1	32 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	92 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Spændeskruer	219872