




## Modulopbygget skruestik, Kæbebredde A: 150/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive emneanslag, 2 stk. notsten svarende til nr. 362160 str. 18/16, 1 spændenøgle, 1 skruenøgle til skruer med indvendig sekskant, 4 spændejern.

#### Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

### Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	Modulær HOLEX 150
Basisenhedshøjde G	50 mm
Kæbebredde A	150 mm
Kæbehøjde C	50 mm
Pasnot tværgående n	16 mm
Vægt	34 kg

Samlet længde L	420 mm
Spændeområde b	200 mm
Pasnot langsgående l	16 mm
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362147 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362148 150
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362146 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362127 150
Vinkelbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362132 150