

**Garant****TNMG 160404, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	SS
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning