

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser h7, HB7630, Ø D: 12,9 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231650 12,9
GTIN	4045197709851
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.

Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 12,5 mm

Tilspænding  $f$  i INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,14 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Ø D	12,9 mm
Til basiselement Ø D	12,5 mm
Tilspænding $f$ i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/o
Antal skift/skær	1

Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring