

Garant**CNMG 120412, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7020 Type: HB7020
Spånryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånryder	SM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning