

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 13,7 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231630 13,7   |
| GTIN                | 4045197710055 |
| Artikelklasse       | 21M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 13,5 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,29 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|   |           |
|---|-----------|
| Til basiselement Ø D                        | 13,5 mm   |
| Ø D   | 13,7 mm   |
| Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,29 mm/o |
| Antal skift/skær                            | 1         |
| Type  | HU7810    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Skæremateriale | HM                      |
| Spidsvinkel    | 135 grader              |
| Antal skær Z   | 2                       |
| Produkttype    | Skæreforsats til boring |