

**Garant****KNUX 160410R, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160410R HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	2,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Type	HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning