

Garant**WNMG 060404, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Spånryder	SS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning