

Garant**TC.T 110202, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 110202 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånryder	SM
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110202
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning