

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning