


**CCGT 09T301, Type: PR1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CCGT 09T301 PR1225 Type: PR1225

Spånbryder: MFP-SK

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 110 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 1 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Tilspænding $f$	0,03 - 0,15 mm/o
Hjørneradius	0,1 mm
Sekundær anvendelse	P
Spånbryder	MFP-SK
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Primær anvendelse	M
Type	PR1225
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T301
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning