

**Garant****VNMG 160404, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning