

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7020**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VNMG 160408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Spånbryder	SS
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,08 - 0,4 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning