

**Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 300kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085990 300
GTIN	2050001780126
Artikelklasse	08P

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Teknisk beskrivelse

min. materialegodstykkelse, plan	4 mm
Mål D	99 mm
Mål C	100 mm
min. materialegodstykkelse, rund	4 mm
maks. længde plan	2500 mm

Mål b	214 mm
Mål A	152 mm
Mål F	231 mm
Mål E	81 mm
maks. belastning, rund	150 kg
Vægt	10 kg
maks. Ø rund	200 mm
Mål G	40 mm
maks. belastning, plan	300 kg
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet