

Garant**VNMG 160404, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	SS
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Tilspænding f	0,08 - 0,4 mm/o
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning