

**Garant****Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150152 10
GTIN	4045197716958
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Skaft **endvidere med 3 spændeflader** til anvendelse i patron med 3 kæber.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	10 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M5
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		